



Nell'ambito della TELEASSISTENZA, la CHIAMATA DI ASSISTENZA è uno dei servizi erogati da Cerrotek. Si tratta di un sistema volto a facilitare il lavoro degli operatori sanitari, migliorando la qualità dell'assistenza e mettendo al centro la persona assistita.

Allarme Luce K3LGH



Tensione di funzionamento: DC12V_~18V
Corrente di funzionamento: <10mA
Frequenza di lavoro: 433, 92 mhz
Dimensione: 78*78*60 mm

Testaletto KW3HB



Tensione di funzionamento: DC12V
Corrente di funzionamento: ≤10mA
Frequenza di lavoro: 433, 92 Mhz
Potenza di trasmissione: ≤10 mW
Dimensione: 80*80*10 mm
Durata Batteria: sopra i 12 mesi

Display K4CRI



Tensione di funzionamento: DC5V
Corrente di funzionamento: 5A
Dimensione: 380*185*36mm

Allarme Bagno KW1PB



Tensione di funzionamento: DC12V
Corrente di funzionamento: ≤10mA
Frequenza di lavoro: 433, 92 Mhz
Potenza di trasmissione: ≤10 mW
Dimensione: 80*80*10 mm
Durata Batteria: sopra i 12 mesi

K-100

Watch Display Receiver



Dimensione: 50*40*16 mm
Batteria: 3.7 V(litio); ricaricabile
Output: DC5V--1A